


KERN CP 500-3P2

KERN

Célula de pesagem single-point de alumínio



Homologação

Sinal CE ✓

Desenho

Forma de construção	Célula de pesagem Single Point
Dimensões (L×P×A)	150×44×40 mm
Material	alumínio
Comprimento do cabo	2 m
Montagem - aplicação de força	4 × furo roscado M8
Montagem - dissipação de força	4 × furo roscado M8

Funções

Protecção IP - unidade completa IP65

Condições ambientais

Temperatura de uso [Min]	-10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura ambiente [Min]	-35 °C
Temperatura ambiente [Max]	65 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-40 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	70 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	160×110×110 mm
Peso líquido	0,708 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,75 kg
Peso bruto aprox.	0,80 kg
Peso de envio	0,761 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS (força de pressão) 963-263V

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Célula de medição
Grupo de produto	Célula de pesagem
Família de produto	CP P2

Sistema de medição

Gama de pesagem [Max]	500 kg
Ligação da célula de pesagem	4-condutores
Célula de pesagem OIML classe	C3
Célula de pesagem resolução (calibrável)	3000 e
Dimensão máxima da plataforma	450×450 mm
Célula de pesagem - valor característico - nominal	2 mV/V
Célula de pesagem - valor característico - variância	0,2 mV/V
Célula de pesagem - Y-valor	10000
Célula de pesagem - Erro combinado	0,023%
Célula de pesagem - carga morta [Min] (%)	0%
Aplicações de medição	missa
Célula de pesagem - resistência de entrada - nominal	406 Ω
Célula de pesagem - resistência de saída - nominal	350 Ω
Célula de pesagem - resistência de isolamento - [Min]	5000 MΩ
Célula de pesagem - tensão de alimentação recomendada [Min]	5 V
Célula de pesagem - tensão de alimentação recomendada [Max]	12 V
Célula de pesagem - resistência de entrada - variância	6 Ω
Célula de pesagem - resistência de saída - variância	3 Ω
Direcções da força	pressão

KERN CP 500-3P2

Célula de pesagem single-point de alumínio



Pictogramas

STANDARD



OPTION

