

# KERN CP 600-0P4

**KERN**

Cella di carico Single Point in alluminio anodizzato



Directione de la forza      compressione

## Omologazione

Marchio CE

✓

## Design

Struttura	Cella di carico Single-Point
Dimensioni (L×P×A)	110×33×10 mm
Materiale	alluminio
Lunghezza cavo	0,4 m
Montaggio - applicazione della forza	2 × foro filettato M3
Montaggio - dissipazione della forza	2 × foro filettato M3

## Funzioni

Protetta IP - unità completa      IP65

## Condizioni ambientali

Utilizzare la temperatura [Min]	-10 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	40 °C
Temperatura ambiente [Min]	-20 °C
Temperatura ambiente [Max]	50 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-30 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	120×55×35 mm
Peso netto	0,067 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAKS (forza di compressione)      963-261V

## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Cella di misura
Gruppo di prodotti	Cella di carico
Famiglia di prodotti	CP P4

## Sistema di misura

Portata [Max]	600 g
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Celle di carico OIML classe	C3
Celle di carico - Risoluzione (calibrabile)	3000 e
Dimensione massima della piattaforma	200×200 mm
Cella di carico - Valore caratteristico - nominale	0,9 mV/V
Cella di carico - Valore caratteristico - varianza	0,1 mV/V
Celle di carico - Y-valore	4667
Celle di carico - Errore combinato	0,023%
Cella di carico - Peso morto [Min] (%)	0%
Applicazioni di misura	massa
Cella di carico - Resistenza di entrata - nominale	406 Ω
Cella di carico - Resistenza di uscita - nominale	350 Ω
Cella di carico - Resistenza di isolamento - [Min]	5000 MΩ
Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Min]	5 V
Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Max]	12 V
Cella di carico - Resistenza di entrata - varianza	6 Ω
Cella di carico - Resistenza di uscita - varianza	3 Ω

# KERN CP 600-0P4

Cella di carico Single Point in alluminio anodizzato



## Pittogrammi

### STANDARD

---



### OPTION

---

