

KERN CR 60-3P1

Krachtopnemer van edelstaal

KERN



Ontwerp

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Bouwvorm | Buiging |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Kabellengte | 3 m |
| Montage - krachttoepassing | Drukstuk D=15 in boring (klantzijde) |
| Montage - krachtverdeling | 3 × tapgat M5 |

Functies

| | |
|--------------------------------|------|
| Bescherming IP - complete unit | IP68 |
|--------------------------------|------|

Milieuomstandigheden

| | |
|----------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Gebruikstemperatuur [Max] | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur [Min] | -50 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 70 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 4 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 220×180×60 mm |
| Nettogewicht | 0,383 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,40 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,60 kg |
| Verzendgewicht | 0,598 kg |

Diensten

| | |
|--|----------|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie (drukkracht) | 963-262V |
|--|----------|

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | Sauter |
| Productcategorie | Meetcel |
| Productgroep | Weeg-/krachtmeetcel |
| Productfamilie | CR P1 |

Meetsysteem

| | |
|--|-----------|
| Weegbereik [Max] | 60 kg |
| Weegcel - verbinding | 4-draads |
| Weegcel OIML klasse | C3 |
| Weegcel - resolutie (kalibreerbaar) | 3000 e |
| Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal | 1 mV/V |
| Weegcel - karakteristieke waarde - variantie | 0,01 mV/V |
| Weegcel - Y-waarde | 10000 |
| Weegcel - Gecombineerde fout | 0,023% |
| Weegcel - dode lading [Min] (%) | 0% |

Meetapplicaties
kracht
massa

| | |
|---|---------|
| Weegcel - ingangsweerstand - nominaal | 1260 Ω |
| Weegcel - Uitgangsweerstand - nominaal | 1020 Ω |
| Weegcel - isolatieweerstand - [Min] | 5000 MΩ |
| Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Min] | 10 V |
| Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Max] | 15 V |
| Weegcel - ingangsweerstand - variantie | 100 Ω |
| Weegcel - Uitgangsweerstand - variantie | 0,5 Ω |
| Meetbereik kracht [Max] (N) | 600 N |
| Krachtrichtingen | druk |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|