

KERN CS 2000-3Q1

KERN

Cella di carico "S" a 6 conduttori in acciaio nichelato per misurazioni di forza e massa



Cella di carico - Resistenza di entrata - varianza 20 Ω

Cella di carico - Resistenza di uscita - varianza 3 Ω

Campo di misura forza [Max] (N) 20 kN

Directione de la forza trazione
compressione

Omologazione

Marchio CE ✓

Design

Struttura Cella a forma di "S"

Dimensioni (L×P×A) 90×70×32 mm

Materiale acciaio, nichelato

Lunghezza cavo 5 m

Montaggio - applicazione della forza Foro filettato M16

Montaggio - dissipazione della forza Foro filettato M16

Funzioni

Protetta IP - unità completa IP67

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min] -10 °C

Temperatura ambiente [Max] 40 °C

Temperatura di stoccaggio [Min] -30 °C

Temperatura di stoccaggio [Max] 70 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N) 1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 250×155×60 mm

Peso netto 1,3 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 1,4 kg

Peso lordo ca. 1,6 kg

Peso di spedizione 1,494 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione) 961-164V

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione/forza di compressione) 961-364V

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Cella di misura
Gruppo di prodotti	Cella di carico/di misura della forza
Famiglia di prodotti	CS Q1

Sistema di misura

Portata [Max]	2000 kg
Collegamento della celle di carico	6-conduttori
Celle di carico OIML classe	C3
Celle di carico - Risoluzione (calibrabile)	3000 e
Cella di carico - Valore caratteristico - nominale	2 mV/V
Cella di carico - Valore caratteristico - varianza	0,002 mV/V
Celle di carico - Y-valore	10000
Celle di carico - Errore combinato	0,017%
Cella di carico - Peso morto [Min] (%)	0%
Applicazioni di misura	forza massa
Cella di carico - Resistenza di entrata - nominale	400 Ω
Cella di carico - Resistenza di uscita - nominale	350 Ω
Cella di carico - Resistenza di isolamento - [Min]	5000 M Ω
Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Min]	10 V
Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Max]	15 V

KERN CS 2000-3Q1



Cella di carico "S" a 6 conduttori in acciaio nichelato per misurazioni di forza e massa

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

