

KERN CT 10000-3P2

KERN

Vareta de cisalhamento de aço inoxidável



Categoria

| | |
|----------------------|-------------------|
| Marca | Sauter |
| Categoria de produto | Célula de medição |
| Grupo de produto | Célula de pesagem |
| Família de produto | CT P2 |

Sistema de medição

| | |
|---|--------------|
| Gama de pesagem [Max] | 10000 kg |
| Ligação da célula de pesagem | 4-condutores |
| Célula de pesagem OIML classe | C3 |
| Célula de pesagem resolução (calibrável) | 3000 e |
| Célula de pesagem - valor característico - nominal | 3 mV/V |
| Célula de pesagem - valor característico - variância | 0,003 mV/V |
| Célula de pesagem - Y-valor | 10000 |
| Célula de pesagem - Erro combinado | 0,023% |
| Célula de pesagem - carga morta [Min] (%) | 0% |
| Aplicações de medição | missa |
| Célula de pesagem - resistência de entrada - nominal | 350 Ω |
| Célula de pesagem - resistência de saída - nominal | 350 Ω |
| Célula de pesagem - resistência de isolamento - [Min] | 5000 MΩ |
| Célula de pesagem - tensão de alimentação recomendada [Min] | 5 V |
| Célula de pesagem - tensão de alimentação recomendada [Max] | 12 V |
| Célula de pesagem - resistência de entrada - variância | 3,5 Ω |
| Célula de pesagem - resistência de saída - variância | 3,5 Ω |
| Direcções da força | pressão |

Homologação

| | |
|----------|---|
| Sinal CE | ✓ |
|----------|---|

Desenho

| | |
|--------------------------------|--|
| Forma de construção | Célula de medição com vareta de cisalhamento |
| Dimensões (L×P×A) | 222,3×52,4×50,8 mm |
| Material | aço, niquelado |
| Comprimento do cabo | 6 m |
| Montagem - aplicação de força | Furo roscado M24 × 2 |
| Montagem - dissipação de força | 2 × furo passante Ø 26 mm |

Funções

| | |
|---------------------------------|------|
| Protecção IP - unidade completa | IP67 |
|---------------------------------|------|

Condições ambientais

| | |
|------------------------------------|--------|
| Temperatura de uso [Min] | -10 °C |
| Temperatura de uso [Max] | 40 °C |
| Temperatura ambiente [Min] | -35 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 65 °C |
| Temperatura de armazenamento [Min] | -40 °C |
| Temperatura de armazenamento [Max] | 80 °C |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 330×120×105 mm |
| Peso líquido | 3,8 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 3,8 kg |
| Peso bruto aprox. | 4,2 kg |
| Peso de envio | 4,1 kg |

Serviços

| | |
|--|----------|
| Número do artigo para calibração de fábrica (força de pressão) | 961-266V |
|--|----------|

KERN CT 10000-3P2

KERN

Vareta de cisalhamento de aço inoxidável

Pictogramas

STANDARD



OPTION

