

KERN CW 750

KERN

Waagenbausatz mit Bauartzulassung zum individuellen Bau von Bodenwaagen – geeignet für den rauen Industrieinsatz unter feuchten Umgebungsbedingungen



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Marke | Sauter |
| Produktkategorie | Komplettlösung & Set |
| Produktgruppe | Waagenbausatz |
| Produktfamilie | CW |

Messsystem

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägebereich [Max] | 750 kg |
| Wägezellen-Verbindung | 4-Leiter |

Zulassung

| | |
|---------------------------------|-----|
| Eichklasse / Genauigkeitsklasse | III |
|---------------------------------|-----|

Bauform

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Material Displaygehäuse | kein Display vorhanden |
| Material Lastzelle(n) | legierter Stahl |
| Lastzellen - Anzahl | 4 |

Funktionen

| | |
|-----------------------|------|
| IP-Schutz - Lastzelle | IP67 |
|-----------------------|------|

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 520×430×340 mm |
| Nettogewicht | 5,7 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 6 kg |
| Bruttogewicht ca. | 7 kg |
| Versandgewicht | 15,2 kg |

Dienstleistungen

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat | 969-517 |
|--|---------|