

# KERN CXB 3K0.2

# KERN

Modello base per il conteggio professionale, risoluzione di conteggio 30.000 punti



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia contapezzi
Famiglia di prodotti	CXB

Sistema di misura	
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	3000 g
Divisione [d]	0,2 g
Risoluzione	15.000
Linearità	± 0,4 g
Riproducibilità	0,2 g
Unità preimpostata	g
Unità di misura	kg g
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	2 kg (M1); 1 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	30 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,6 g
Scorrimento massimo (15 minuti)	800 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	1,6 g

Omologazione	
Marchio CE	✓

Display	
Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	18 mm

Design	
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	300×330×110 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	300×225 mm
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni	
Numero di tasti per il comando	20
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	selezionabile
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Funzione di conteggio	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente
Livello di miscela/somma	Rez A (Totale netto)
Funzione di memoria totale	✓
Pesate sottobilancia	No

Conteggio	
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	100 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	1 g
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Numero pezzi di riferimento	n (qualsiasi numero di pezzi)
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	30.000

Alimentazione	
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Alimentatore di rete tipo	Bloc d'alimentation intégré
Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO

# KERN CXB 3K0.2

**KERN**

Modello base per il conteggio professionale, risoluzione di conteggio 30.000 punti

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK CH
Accumulatore tempo di carica	8 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	60 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	200 h
Tipo di batteria/accumulatore	Pb
Collegamento della batteria	Terminali a innesto

## Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	15 %
Umidità ambientale [Max]	85 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	400×380×175 mm
Peso netto	4 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,0 kg
Peso lordo ca.	4,4 kg
Peso di spedizione	5,3 kg

## Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-247
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

