

KERN DA 10-3

KERN

Contrôle confortable de bouchons à vis, p.ex. des bouteilles, bocals etc.



Fonctions

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	1 - 60 min
Fonction Peak	✓
Fonction de valeur limite	✓
Fonction mémoire	✓
Interfaces	RS-232 de série USB-Device

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	9 V, 500 mA
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH
Batterie temps de chargement	14 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	18 h
Type de pile/accu	NiMH
Connexion de la batterie	Connecteur de baignoire 2 pôles
Pile capacité	750 mAh
Pile tension	4,8 V

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	15 °C
Température ambiante [Max]	35 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	375×321×110 mm
Poids net	2,911 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	3,0 kg
Poids brut env.	3,8 kg
Poids d'expédition	3,7 kg

Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Couplemètre
Groupe de produit	Couplemètre pour serrures rotatives
Famille de produits	DA

Système de mesure

Unités de mesure	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Tolérance (% de [Max])	0,5%
Plage de mesure couple [Min]	0,5 Nm
Plage de mesure couple [Max]	10 Nm
Lecture couple [d] (Nm)	0,002 Nm
Objet d'essai diamètre [Max]	16 cm
Protection de surcharge (% de [Max])	120%
Mémoire interne des données : nombre de groupes de valeurs	1
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles	500
Fréquence de mesure interne	1000 Hz

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Écran

Écran type	graphique LCD
Écran résolution	128×64

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	100×160×250 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	250×160×100 mm
Matériau boîtier	métal, laqué

KERN DA 10-3



Contrôle confortable de bouchons à vis, p.ex. des bouteilles, bocals etc.

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine 961-120

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

