

KERN DA 5-3

KERN

Prova agevole di tappi a vite p. es. di bottiglie, vasetti ecc.



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Strumento di misurazione per coppie
Gruppo di prodotti	Misuratore di torsione per serrature rotanti
Famiglia di prodotti	DA

Sistema di misura

Unità di misura	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Tolleranza (% da [Max])	0,5%
Campo di misura coppia [Min]	0,25 Nm
Campo di misura coppia [Max]	5 Nm
Divisione coppia [d] (Nm)	0,001 Nm
Oggetto di prova diametro [Max]	16 cm
Protezione contro i sovraccarichi (% da [Max])	120%
Memoria dati interna: numero di gruppi di valori	1
Memoria dati interna: numero di valori singoli	500
Fréquence de mesure interne	1000 Hz

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Tipo di display	LCD grafico
Display risoluzione	128×64

Design

Dimensioni (L×P×A)	100×160×250 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	250×160×60 mm

Materiale alloggiamento	metallo, laccato
-------------------------	------------------

Funzioni

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	1 - 60 min
Funzione Peak	✓
Funzione valore limite	✓
Funzione di memoria	✓
Interfacce	RS-232 di serie USB-Device

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 500 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Accumulatore tempo di carica	14 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	18 h
Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	750 mAh
Batteria tensione	4,8 V

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	15 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	375×325×115 mm
Peso netto	2,911 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,0 kg

KERN DA 5-3

Prova agevole di tappi a vite p. es. di bottiglie, vasetti ecc.

Peso lordo ca. 3,8 kg

Peso di spedizione 3,7 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica 961-120

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

