

KERN DA 5-3

KERN

Comfortabele controle van draaisluitingen, bijv. van flessen of potten enz.



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Draaimomentmeter
Productgroep	Draaimomentmeter voor draaigrendels
Productfamilie	DA

Meetsysteem

Eenheden	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Meetbereik draainmoment [Min]	0,25 Nm
Meetbereik draainmoment [Max]	5 Nm
Afreesbaarheid draainmoment [d] (Nm)	0,001 Nm
Testobject diameter [Max]	16 cm
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	120%
Intern gegevensgeheugen: Aantal waardegroepen	1
Intern gegevensgeheugen: Aantal individuele waarden	500
Interne meetfrequentie	1000 Hz

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	grafisch LCD
Scherm resolutie	128×64

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	100×160×250 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	250×160×60 mm

Materiaal behuizing	metaal, gelakt
---------------------	----------------

Funcies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	1 - 60 min
Peak-functie	✓
Grenswaardefunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Interfaces	RS-232 standaard USB-Device

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu oplaadtijd	14 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	18 h
Type batterij/accu	NiMH
Batterijaansluiting	2-polige kuipconnector
Batterij capaciteit	750 mAh
Batterij spanning	4,8 V

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	15 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	375×325×115 mm
Nettogewicht	2,911 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,0 kg
Brutogewicht ca.	3,8 kg
Verzendgewicht	3,7 kg

KERN DA 5-3



Comfortabele controle van draaisluitingen, bijv. van flessen of potten enz.

Diensten

Artikelnummer voor
fabriekskalibratie 961-120

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

