

KERN DB 0.5-4

KERN

Comfortabele draaimomentcontrole vangereedschap



Afmetingen apparaat (B×D×H)	200×100×50 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	180×110×60 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	180×110×60 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	1 - 60 min
Peak-functie	✓
Grenswaardefunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Interfaces	RS-232 standaard USB-Device

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu oplaadtijd	14 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	18 h
Type batterij/accu	NiMH
Batterijaansluiting	2-polige kuipconnector
Batterij capaciteit	750 mAh
Batterij spanning	4,8 V

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	15 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	370×325×110 mm
Nettogewicht	2,169 kg
Verzendmethode	Pakketdienst

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Draaimomentmeter
Productgroep	Draaimomentmeter voor gereedschap
Productfamilie	DB

Meetsysteem

Eenheden	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Meetbereik draainmoment [Min]	0,025 Nm
Meetbereik draainmoment [Max]	0,5 Nm
Afleesbaarheid draainmoment [d] (Nm)	0,1 mNm
Ondersteunde koppelvormers	20 mm 3/8 "
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	120%
Intern gegevensgeheugen: Aantal waardegroepen	1
Intern gegevensgeheugen: Aantal individuele waarden	500
Interne meetfrequentie	1000 Hz

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	grafisch LCD
Scherm resolutie	128×64

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	200×100×50 mm
--------------------	---------------

KERN DB 0.5-4

KERN

Comfortabele draaimomentcontrole vangereedschap

Nettogewicht ca.	2,2 kg
Brutogewicht ca.	3,4 kg
Verzendgewicht	3,29 kg

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-120
--	---------

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

