

KERN DB 20-3

KERN

Comfortabele draaimomentcontrole vangereedschap



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Draaimomentmeter
Productgroep	Draaimomentmeter voor gereedschap
Productfamilie	DB

Meetsysteem

Eenheden	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Meetbereik draainmoment [Min]	1 Nm
Meetbereik draainmoment [Max]	20 Nm
Aflesbaarheid draainmoment [d] (Nm)	0,005 Nm
Ondersteunde koppelvormers	20 mm 3/8 "
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	120%
Intern gegevensgeheugen: Aantal waardegroepen	1
Intern gegevensgeheugen: Aantal individuele waarden	500
Interne meetfrequentie	1000 Hz

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	grafisch LCD
Scherm resolutie	128×64

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	200×100×50 mm
Afmetingen apparaat (B×D×H)	200×100×50 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	220×110×50 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	220×110×50 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	1 - 60 min
Peak-functie	✓
Grenswaardefunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Interfaces	RS-232 standaard USB-Device

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu oplaadtijd	14 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	18 h
Type batterij/accu	NiMH
Batterijaansluiting	2-polige kuipconnector
Batterij capaciteit	750 mAh
Batterij spanning	4,8 V

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	15 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
------------------------------	-----

KERN DB 20-3



Comfortabele draaimomentcontrole vangereedschap

Afmetingen verpakking (B×D×H)	375×220×110 mm
Nettogewicht	3,32 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,4 kg
Brutogewicht ca.	4,4 kg
Verzendgewicht	4,393 kg

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-120
---------------------------------------	---------

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

