

# KERN DE 24K2A

**KERN**

Al jarenlang een succesmodel met stof- en spatwaterdichte afleeseenheid



|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,01 kg |
| Maximale kruip (15 minuten)          | 8 g     |
| Maximale kruip (30 minuten)          | 16 g    |

## Approval

|          |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

## Scherm

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Type display                  | LCD      |
| Scherm grootte                | 87×29 mm |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓        |
| Scherm cijferhoogte           | 25 mm    |

## Ontwerp

|   |                |
|---|----------------|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)           | 225×110×55 mm  |
| Afmetingen behuizing (B×D×H)                  | 310×305×75 mm  |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H)                | 318×308×75 mm  |
| Materiaal displaybehuizing                    | Kunststoffen   |
| Materiaal weegoppervlak                       | edelstaal      |
| Materiaal plateau                             | metaal, gelakt |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D)                | 315×305 mm     |
| Afleesinrichting kabellengte                  | 1,4 m          |
| Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max] | 3 m            |
| Meetcellen - aantal                           | 4              |

## Functies

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening                              | 5                          |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf            | 3 min off                  |
| Tarreerfunctie   | handmatig (meerdere keren) |
| Percentage bepalen   | ✓                          |
| Telfunctie   | ✓                          |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓                          |
| Recept/samenstellingsniveau                                | Sum A                      |
| Wegingen onder het weegplateau                             | Geen                       |
| Interfaces   | RS-232 standaard           |
| Bescherming IP - scherm                                    | IP65                       |

## Tellen

|  |     |
|--|-----|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 4 g |
|--|-----|

## Categorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Merk             | KERN                 |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep     | Plateauweegschaal    |
| Productfamilie   | DE                   |

## Meetsysteem

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Bauart der Waage          | Weegschaal met één bereik |
| Weegsysteem               | Rekmeetstrip              |
| Weegbereik [Max]          | 24 kg                     |
| Afreesbaarheid [d]        | 0,002 kg                  |
| Resolutie                 | 12.000                    |
| Linearisatie              | ± 0,006 kg                |
| Reproduceerbaarheid       | 0,002 kg                  |
| Tarrabereik               | 24 kg                     |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg                        |

|          |         |
|----------|---------|
|          | kg      |
|          | g       |
|          | dwt     |
|          | tl (Tw) |
|          | tl (HK) |
| Eenheden | ozt     |
|          | mo      |
|          | lb      |
|          | oz      |
|          | ffa     |
|          | tol     |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Justermogelijkheden         | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht    | 20 kg (M1)                   |
| Mogelijke aanpassingspunten | 10 kg; 15 kg; 20 kg          |
| Inslingertijd               | 2,5 s                        |
| Opwarmtijd                  | 30 min                       |

# KERN DE 24K2A

# KERN

Al jarenlang een succesmodel met stof- en spatwaterdichte afleeseenheid

|   |                   |
|---|-------------------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 40 g              |
| Mogelijke referentiehoeveelheid   | 5, 10, 20, 25, 50 |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)  | 6.000             |

## Stroomvoorziening

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 15 V, 500 mA            |
| Plug-in voedingseenheid type   | Stekkeradapter          |
| Bijgeleverde stroomvoorziening   | Voedingseenheid         |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>UK<br>US<br>CH  |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel                  | EURO<br>UK<br>US<br>CH  |
| Accu optioneel   | Accu optioneel          |
| Accu oplaadtijd  | 10 h                    |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting                             | 15 h                    |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting                          | 30 h                    |
| Batterij   | 9 V Block               |
| Type batterij/accu   | NiMH                    |
| Batterijaansluiting  | Insteekklemmen          |
| Batterij oplaadtijd  | 12 h                    |

## Milieuomstandigheden

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 %   |
| Omgevingstemperatuur [Min]      | 5 °C   |
| Omgevingstemperatuur [Max]      | 35 °C  |
| Opslagtemperatuur [Min]         | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max]         | 60 °C  |

## Verpakking & verzending


|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d            |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 515×385×135 mm |
| Nettogewicht                  | 4,798 kg       |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Nettogewicht ca.              | 4,8 kg         |
| Brutogewicht ca.              | 6 kg           |
| Verzendgewicht                | 5,656 kg       |

## Diensten

|  |         |
|--|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-248 |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie              | 963-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat      | 969-517 |

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

