

KERN DE 35K5DL

KERN

Modello apprezzato da anni con apparecchio indicatore protetto da polvere e acqua



| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Carico decentrato a 1/3 [Max] | 0,025 kg; 0,05 kg |
| Scorrimento massimo (15 minuti) | 40 g |
| Scorrimento massimo (30 minuti) | 80 g |

Omologazione

| | |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

Display

| | |
|-------------------------|----------|
| Tipo di display | LCD |
| Display dimensioni | 87×29 mm |
| Display retroilluminato | sì |
| Display altezza cifre | 25 mm |

Design

| | |
|--|------------------|
| Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A) | 225×110×55 mm |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 522×403×83 mm |
| Materiale alloggiamento del display | Plastica |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Materiale piattaforma | metallo, laccato |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 522×403 mm |
| Apparecchio indicatore lunghezza cavo | 1,4 m |
| Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max] | 3 m |
| Celle di carico - numero | 4 |

Funzioni

| | |
|---|-------------------------|
| Numero di tasti per il comando | 5 |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore | 3 min off |
| Funzione di tara | manualmente (più volte) |
| Determinazione percentuale | ✓ |
| Funzione di conteggio | ✓ |
| Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili | ✓ |
| Livello di miscela/somma | Sum A |
| Pesate sottobilancia | No |
| Interfacce | RS-232 di serie |
| Protetta IP - display | IP65 |

Conteggio

| | |
|---|------|
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi | 10 g |
|---|------|

Categoria

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilancia a piattaforma |
| Famiglia di prodotti | DE |

Sistema di misura

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Tipo di bilancia | Bilancia con divisione multipla |
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Portata [Max] | 15 kg; 35 kg |
| Divisione [d] | 0,005 kg; 0,01 kg |
| Risoluzione | 3.000, 3.500 |
| Linearità | ± 0,015 kg; 0,03 kg |
| Riproducibilità | 0,005 kg; 0,01 kg |
| Range di tara | 35 kg |
| Unità preimpostata | g |

| | |
|-----------------|---------|
| | kg |
| | g |
| | dwt |
| | tl (Tw) |
| | tl (HK) |
| Unità di misura | ozt |
| | mo |
| | lb |
| | oz |
| | ffa |
| | tol |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 30 kg (M1) |
| Possibili punti di regolazione | 10 kg; 20 kg; 30 kg |
| Tempo di stabilizzazione | 2,5 s |
| Tempo di riscaldamento | 10 min; 10 min |

KERN DE 35K5DL

KERN

Modello apprezzato da anni con apparecchio indicatore protetto da polvere e acqua

| | |
|---|-------------------|
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali | 100 g |
| Numero pezzi di riferimento | 5, 10, 20, 25, 50 |
| Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio) | 3.500 |

Alimentazione

| | |
|---|-------------------------|
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 15 V, 500 mA |
| Alimentatore di rete tipo | Alimentatore di rete |
| Alimentazione in dotazione | Alimentatore |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO UK US CH |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale | EURO UK US CH |
| Accumulatore opzionale | Accu opzionale |
| Accumulatore tempo di carica | 10 h |
| Accumulatore autonomia - con retroilluminazione | 15 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 30 h |
| Batteria | blocco di 9 V |
| Tipo di batteria/accumulatore | NiMH |
| Collegamento della batteria | Terminali a innesto |
| Batteria tempo di carica | 12 h |

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------------------|--------|
| Umidità ambientale [Max] | 80 % |
| Temperatura ambiente [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 35 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -20 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 60 °C |

Imballaggio e spedizione


| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 620×600×190 mm |
| Peso netto | 15,6 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 16 kg |
| Peso lordo ca. | 18 kg |
| Peso di spedizione | 17,8 kg |

Servizi

| | |
|--|---------|
| Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione | 961-248 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkKS | 963-128 |
| Numero di articolo per certificato di conformità | 969-517 |

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

