

KERN DE 35K5DL

KERN

Al jarenlang een succesmodel met stof- en spatwaterdichte afleeseenheid



| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,025 kg; 0,05 kg |
| Maximale kruip (15 minuten) | 40 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 80 g |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Scherm

| | |
|-------------------------------|----------|
| Type display | LCD |
| Scherm grootte | 87×29 mm |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm cijferhoogte | 25 mm |

Ontwerp

| | |
|---|----------------|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 225×110×55 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 522×403×83 mm |
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal plateau | metaal, gelakt |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 522×403 mm |
| Afleesinrichting kabellengte | 1,4 m |
| Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max] | 3 m |
| Meetcellen - aantal | 4 |

Functies

| | |
|--|----------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening | 5 |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 3 min off |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Percentage bepalen | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Sum A |
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |
| Interfaces | RS-232 standaard |
| Bescherming IP - scherm | IP65 |

Tellen

| | |
|---|-------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 10 g |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 100 g |

Categorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Plateauweegschaal |
| Productfamilie | DE |

Meetsysteem

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Bauart der Waage | Multidelingsweegschaal |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 15 kg; 35 kg |
| Afleesbaarheid [d] | 0,005 kg; 0,01 kg |
| Resolutie | 3.000, 3.500 |
| Linearisatie | ± 0,015 kg; 0,03 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,005 kg; 0,01 kg |
| Tarrabereik | 35 kg |
| Vooraf ingestelde eenheid | g |

| | |
|----------|---------|
| | kg |
| | g |
| | dwt |
| | tl (Tw) |
| | tl (HK) |
| Eenheden | ozt |
| | mo |
| | lb |
| | oz |
| | ffa |
| | tol |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 30 kg (M1) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 10 kg; 20 kg; 30 kg |
| Inslingertijd | 2,5 s |
| Opwarmtijd | 10 min; 10 min |

KERN DE 35K5DL

KERN

Al jarenlang een succesmodel met stof- en spatwaterdichte afleeseenheid

| | |
|---|-------------------|
| Mogelijke referentiewaarde | 5, 10, 20, 25, 50 |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 3.500 |

Stroomvoorziening

| | |
|--|-------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 15 V, 500 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH |

| | |
|--|------------------------|
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO UK US CH |
|--|------------------------|

| | |
|--|----------------|
| Accu optioneel | Accu optioneel |
| Accu oplaadtijd | 10 h |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 15 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 30 h |
| Batterij | 9 V Block |
| Type batterij/accu | NiMH |
| Batterijaansluiting | Insteekklemmen |
| Batterij oplaadtijd | 12 h |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | 5 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 35 °C |
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afleesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 620×600×190 mm |
| Nettogewicht | 15,6 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 16 kg |
| Brutogewicht ca. | 18 kg |
| Verzendgewicht | 17,8 kg |

Diensten


| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-248 |
|---|---------|

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor DAkS- kalibratie | 963-128 |
|--|---------|

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |
|--|---------|

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

