

KERN DE 6K0.5A

KERN

Modelo de sucesso ao longo de muitos anos com aparelho de avaliação protegido contra o pó e os respingos de água



Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	2,5 g
Fluência máxima (15 minutos)	2 g
Fluência máxima (30 minutos)	4 g

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã tamanho	87×29 mm
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	25 mm

Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	225×110×55 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	310×300×75 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	318×308×75 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material superfície de pesagem	aço inox
Material plataforma	metal, lacado
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	318×308 mm
Visor comprimento do cabo	1,4 m
Comprimento permitido do cabo visor [Max]	3 m
Células de carga - número	4

Funções

Número de teclas para operação	5
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	3 min off
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Determinação de percentagens	✓
Função de contagem	✓
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Nível de receita/summing	Sum A
Pesagens em suspensão	Não
Interfaces	RS-232 de série
Protecção IP - ecrã	IP65

Contagem

Menor peso parcial na contagem de unidades	1 g
--	-----

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de plataforma
Família de produto	DE

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	6000 g
Leitura [d]	0,5 g
Resolução	12.000
Linearidade	± 1,5 g
Reprodutibilidade	0,5 g
Zona de tara	6000 g
Unidade pré-ajustada	g

	kg
	g
	dwt
	tl (Tw)
	tl (HK)
Unidades de medição	ozt
	mo
	lb
	oz
	ffa
	tol

Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	6 kg (M1)
Possíveis pontos de ajuste	2 kg; 4 kg; 6 kg
Tempo transitório	2,5 s
Tempo de aquecimento	30 min

KERN DE 6K0.5A

KERN

Modelo de sucesso ao longo de muitos anos com aparelho de avaliação protegido contra o pó e os respingos de água

Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais	10 g
Possível quantidade de referência	5, 10, 20, 25, 50
Resolução de contagem (Condições de laboratório)	6.000

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
---	-------------------------

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	15 V, 500 mA
--	--------------

Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
-------------------------------------	---------------------------------

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
--------------------------------	------------------------------------

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH
---	------------------------

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK US CH
--	------------------------

Acumulador opcional	Acumulador opcional
---------------------	---------------------

Acumulador tiempo de carga	10 h
----------------------------	------

Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	15 h
--	------

Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	30 h
--	------

Bateria	9 V Block
---------	-----------

Tipo de bateria / acumulador	NiMH
------------------------------	------

Conexão da bateria	Terminais de encaixe
--------------------	----------------------

Bateria tiempo de carga	12 h
-------------------------	------

Condições ambientais

Humidade ambiente [Max]	80 %
-------------------------	------

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
----------------------------	------

Temperatura ambiente [Max]	35 °C
----------------------------	-------

Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
------------------------------------	--------

Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C
------------------------------------	-------

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
-----------------------	-----

Dimensões da embalagem (L×P×A)	517×390×135 mm
--------------------------------	----------------

Peso líquido	4,78 kg
--------------	---------

Método de envio	Serviço de encomendas
-----------------	-----------------------

Peso líquido aprox.	4,8 kg
---------------------	--------

Peso bruto aprox.	6 kg
-------------------	------

Peso de envio	5,58 kg
---------------	---------

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
--	---------

Número do artigo para calibração DAkKS	963-128
--	---------

Número do artigo para certificado de conformidade	969-517
---	---------

Pictogramas

STANDARD



OPTION

