

KERN ECB 10K-3N

KERN

Piatta, portatile e di facile uso



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia da tavolo
Famiglia di prodotti	ECB

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	10 kg
Divisione [d]	0,005 kg
Risoluzione	2.000
Linearità	± 0,02 kg
Riproducibilità	0,005 kg
Range di tara	10 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	5 kg (M3)
Possibili punti di regolazione	5 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,015 kg
Scorrimento massimo (15 minuti)	10 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	20 g

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Tipo di display	LCD
Display dimensioni	100×25 mm
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	21 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	320×300×60 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	320×260×60 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	320×260 mm

Funzioni

Numero di tasti per il comando	2
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	selezionabile
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Pesate sottobilancia	No
Protetta IP - unità completa	-

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 300 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Batteria
	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK US CH
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore tempo di carica	10 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	30 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	30 h
Batteria	6×1.5 V AA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tensione	9 V
Batteria tempo di carica	100 h

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C

KERN ECB 10K-3N

Piatta, portatile e di facile uso

Temperatura ambiente [Max] 35 °C

Temperatura di stoccaggio [Min] -20 °C

Temperatura di stoccaggio [Max] 60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N) 1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 380×405×90 mm

Peso netto 2,5 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 2,6 kg

Peso lordo ca. 3,0 kg

Peso di spedizione 2,88 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione
in luogo di installazione 961-248

Numero di articolo per calibrazione
DAkKS 963-128

Numero di articolo per certificato
di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

