

# KERN ECE 10K-3N

# KERN

Plana, móvil y sin complicaciones



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Industrial scale
Grupo de producto	Balanza de mesa
Familia de productos	ECE

## Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	10 kg
Lectura [d]	0,005 kg
Resolución	2.000
Linealidad	± 0,02 kg
Reproducibilidad	0,005 kg
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	5 kg (M3)
Posibles puntos de ajuste	5 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,015 kg
Fluencia máxima (15 minutos)	10 g
Fluencia máxima (30 minutos)	20 g

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

## Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla tamaño	100×25 mm
Pantalla retroiluminación	no
Pantalla altura de dígitos	21 mm

## Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	320×300×60 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	320×260×60 mm
Material carcasa de pantalla	Plásticos
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	plástico
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	320×260 mm

## Funciones

Número de teclas de manejo	2
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	3 min
Función de tara	manualmente (varias veces)
Pesajes inferiores	No
Protección IP - unidad completa	-

## Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	9 V, 300 mA
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
Alimentación suministrada	Batería
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK US CH
Acumulador opcional	Acumulador opcional
Acumulador tiempo de carga	10 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	30 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	30 h
Pila	6×1.5 V AA
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Batería tensión	9 V
Pila tiempo de carga	100 h

## Condiciones medioambientales

Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C

# KERN ECE 10K-3N



Plana, móvil y sin complicaciones

Temperatura de almacenamiento  
[Min] -20 °C

Temperatura de almacenamiento  
[Max] 60 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	370×330×100 mm
Peso neto	1,5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,6 kg
Peso bruto aprox.	2,6 kg
Peso de envío	2,5 kg

## Servicios

Número de artículo para ajuste  
para el lugar de instalación 961-248

Número de artículo para  
calibración DAkkS 963-128

Número de artículo para  
certificado de conformidad 969-517

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

