

KERN ECE 20K-2N

KERN

Plana, móvil y sin complicaciones



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Industrial scale
Grupo de producto	Balanza de mesa
Familia de productos	ECE

Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	20000 g
Lectura [d]	10 g
Resolución	2.000
Linealidad	± 40 g
Reproducibilidad	10 g
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	10 kg (M3)
Posibles puntos de ajuste	10 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	30 g
Fluencia máxima (15 minutos)	20 g
Fluencia máxima (30 minutos)	40 g

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla tamaño	100×25 mm
Pantalla retroiluminación	no
Pantalla altura de dígitos	21 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	320×300×60 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	320×260×60 mm
Material carcasa de pantalla	Plásticos
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	plástico
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	320×260 mm

Funciones

Número de teclas de manejo	2
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	3 min
Función de tara	manualmente (varias veces)
Pesajes inferiores	No
Protección IP - unidad completa	-

Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	9 V, 300 mA
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
Alimentación suministrada	Batería
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK US CH
Acumulador opcional	Acumulador opcional
Acumulador tiempo de carga	10 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	30 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	30 h
Pila	6×1.5 V AA
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Batería tensión	9 V
Pila tiempo de carga	100 h

Condiciones medioambientales

Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C

KERN ECE 20K-2N



Plana, móvil y sin complicaciones

Temperatura de almacenamiento [Min] -20 °C

Temperatura de almacenamiento [Max] 60 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N) 1 d

Dimensiones del embalaje (A×P×A) 375×340×90 mm

Peso neto 2,02 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 2,2 kg

Peso bruto aprox. 2,6 kg

Peso de envío 2,55 kg

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación 961-248

Número de artículo para calibración DAkkS 963-128

Número de artículo para certificado de conformidad 969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

