

KERN ECE 20K-2N

KERN

Nada complicada, transportável e a muito plana



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de mesa
Família de produto	ECE

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	20000 g
Leitura [d]	10 g
Resolução	2.000
Linearidade	± 40 g
Reprodutibilidade	10 g
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	10 kg (M3)
Possíveis pontos de ajuste	10 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	30 g
Fluência máxima (15 minutos)	20 g
Fluência máxima (30 minutos)	40 g

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã tamanho	100×25 mm
Ecrã retroiluminado	não
Ecrã altura de dígitos	21 mm

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	320×300×60 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	320×260×60 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	material sintético
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	320×260 mm

Funções

Número de teclas para operação	2
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	3 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Pesagens em suspensão	Não
Protecção IP - unidade completa	-

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	9 V, 300 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Bateria
	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK
	US
	CH
Acumulador opcional	Acumulador opcional
Acumulador tiempo de carga	10 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminación	30 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminación	30 h
Bateria	6×1.5 V AA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tensão	9 V
Bateria tiempo de carga	100 h

Condições ambientais

Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C

KERN ECE 20K-2N



Nada complicada, transportável e a muito plana

Temperatura de armazenamento
[Min] -20 °C

Temperatura de armazenamento
[Max] 60 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	375×340×90 mm
Peso líquido	2,02 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,2 kg
Peso bruto aprox.	2,6 kg
Peso de envio	2,55 kg

Serviços

Número do artigo para
ajustamento no local de montagem 961-248

Número do artigo para calibração
DAkkS 963-128

Número do artigo para certificado
de conformidade 969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

