

KERN ECE 50K-2N

KERN

Nada complicada, transportável e a muito plana



Ecrã altura de dígitos 21 mm

Desenho	
Dimensões da caixa (L×P×A)	320×300×60 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	320×260×60 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	material sintético
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	320×260 mm

Funções	
Número de teclas para operação	2
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	3 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Pesagens em suspensão	Não
Protecção IP - unidade completa	-

Fornecimento de energia	
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	9 V, 300 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK US CH

Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno
Acumulador tiempo de carga	10 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminación	30 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminación	30 h
Bateria	6×1.5 V AA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tensão	9 V
Bateria tiempo de carga	100 h

Condições ambientais	
Humidade ambiente [Max]	80 %

Categoria	
Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de mesa
Família de produto	ECE

Sistema de medição	
Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	50 kg
Leitura [d]	0,02 kg
Resolução	2.500
Linearidade	± 0,08 kg
Reprodutibilidade	0,02 kg
Zona de tara	50 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	20 kg (M3)
Possíveis pontos de ajuste	20 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,6 kg
Fluência máxima (15 minutos)	40 g
Fluência máxima (30 minutos)	80 g

Homologação	
Sinal CE	✓

Ecrã	
Tipo de exposição	LCD
Ecrã tamanho	100×25 mm
Ecrã retroiluminado	não

KERN ECE 50K-2N

Nada complicada, transportável e a muito plana

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	370×330×100 mm
Peso líquido	1,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,6 kg
Peso bruto aprox.	2,6 kg
Peso de envio	2,5 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
Número do artigo para calibração DAkkS	963-128
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

