

KERN EOB 150K50L

KERN

Bilancia per pacchi completa con robusto piatto di pesata in acciaio inox



Categoria

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilancia a piattaforma |
| Famiglia di prodotti | EOB |

Sistema di misura

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Portata [Max] | 150 kg |
| Divisione [d] | 0,05 kg |
| Risoluzione | 3.000 |
| Linearità | ± 0,1 kg |
| Riproducibilità | 0,05 kg |
| Range di tara | 150 kg |
| Unità preimpostata | kg |
| Unità di misura | kg lb PCS |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 100 kg (M2) |
| Possibili punti di regolazione | 100 kg |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Tempo di riscaldamento | 10 min |
| Carico decentrato a 1/3 [Max] | 0,15 kg |
| Scorrimento massimo (15 minuti) | 200 g |
| Scorrimento massimo (30 minuti) | 400 g |

Omologazione

| | |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

Display

| | |
|-------------------------|------------|
| Tipo di display | LCD |
| Display dimensioni | 115 x40 mm |
| Display retroilluminato | sì |
| Display altezza cifre | 25 mm |

Design

| | |
|---|---------------|
| Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A) | 235×114×51 mm |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 550×550×58 mm |
| Materiale alloggiamento del display | Plastica |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 550×550 mm |
| Apparecchio indicatore lunghezza cavo | 2,7 m |
| Piedini di livellamento regolabili | ✓ |
| Supporto a parete | ✓ |

Funzioni

| | |
|--|-------------------------|
| Numero di tasti per il comando | 4 |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete | off 1 min - 99 min |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore | off 1 min - 99 min |
| Funzione di tara | manualmente (più volte) |
| Funzione Hold | ✓ |
| Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili | ✓ |
| Pesate sottobilancia | No |
| Protetta IP - unità completa | - |
| Protetta IP - display | nessuna protezione IP |
| Protetta IP - cella di carico | nessuna protezione IP |
| Protetta IP - piattaforma | nessuna protezione IP |

Alimentazione

| | |
|---|---------------------------|
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 9 V, 100 mA |
| Alimentatore di rete tipo | Alimentatore di rete |
| Alimentazione in dotazione | Alimentatore |

KERN EOB 150K50L

KERN

Bilancia per pacchi completa con robusto piatto di pesata in acciaio inox

| | |
|---|-------------------------------|
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO AUS UK US CH |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale | EURO UK US CH |
| Batteria | 4×1.5 V AA |
| Tipo di batteria/accumulatore | Alcalino(-manganese) |
| Collegamento della batteria | Cuscinetto + Molla |
| Batteria tempo di carica | 60 h |

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------|-------|
| Umidità ambientale [Max] | 80 % |
| Temperatura ambiente [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 35 °C |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 665×600×90 mm |
| Peso netto | 12,22 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 13 kg |
| Peso lordo ca. | 13 kg |
| Peso di spedizione | 12,9 kg |

Servizi

| | |
|--|---------|
| Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione | 961-249 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS | 963-129 |
| Numero di articolo per certificato di conformità | 969-517 |

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

DAkkS
+3 DAYS