

KERN EOB 150K50L

KERN

Balança de pacotes completa com placa de pesagem robusta em aço inoxidável



Categoria

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Balança industriais |
| Grupo de produto | Balança de plataforma |
| Família de produto | EOB |

Sistema de medição

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Tipo de balança | Balança de amplitude única |
| Sistema de pesagem | Extensómetro |
| Gama de pesagem [Max] | 150 kg |
| Leitura [d] | 0,05 kg |
| Resolução | 3.000 |
| Linearidade | ± 0,1 kg |
| Reprodutibilidade | 0,05 kg |
| Zona de tara | 150 kg |
| Unidade pré-ajustada | kg |
| Unidades de medição | kg lb PCS |
| Possibilidades de ajuste | Ajuste com peso externo |
| Peso de aferição recomendado | 100 kg (M2) |
| Possíveis pontos de ajuste | 100 kg |
| Tempo transitório | 3 s |
| Tempo de aquecimento | 10 min |
| Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max] | 0,15 kg |
| Fluência máxima (15 minutos) | 200 g |
| Fluência máxima (30 minutos) | 400 g |

Homologação

| | |
|----------|---|
| Sinal CE | ✓ |
|----------|---|

Ecrã

| | |
|------------------------|------------|
| Tipo de exposição | LCD |
| Ecrã tamanho | 115 x40 mm |
| Ecrã retroiluminado | sim |
| Ecrã altura de dígitos | 25 mm |

Desenho

| | |
|---|---------------|
| Dimensões visor (L×P×A) | 235×114×51 mm |
| Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A) | 550×550×58 mm |
| Material caixa do ecrã | Plásticos |
| Material da caixa | plástico |
| Material superfície de pesagem | aço inox |
| Dimensões superfície de pesagem (L×P) | 550×550 mm |
| Visor comprimento do cabo | 2,7 m |
| Pés de nivelamento ajustáveis | ✓ |
| Suporte de parede | ✓ |

Funções

| | |
|--|----------------------------|
| Número de teclas para operação | 4 |
| Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede | off 1 min - 99 min |
| Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador | off 1 min - 99 min |
| Função de tarar | manualmente (várias vezes) |
| Função Hold | ✓ |
| Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis | ✓ |
| Pesagens em suspensão | Não |
| Protecção IP - unidade completa | - |
| Protecção IP - ecrã | sem protecção IP |
| Protecção IP - célula de carga | sem protecção IP |
| Protecção IP - plataforma | sem protecção IP |

Fornecimento de energia

| | |
|---|------------------------------------|
| Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max] | 9 V, 100 mA |
| Fonte de alimentação por ficha tipo | Dispositivo para rede com ficha |
| Fonte de alimentação fornecida | Unidade de fornecimento de energia |

KERN EOB 150K50L

Balança de pacotes completa com placa de pesagem robusta em aço inoxidável

| | |
|---|-------------------------------|
| Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento | EURO AUS UK US CH |
|---|-------------------------------|

| | |
|--|------------------------|
| Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional | EURO UK US CH |
|--|------------------------|

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Bateria | 4×1.5 V AA |
| Tipo de bateria / acumulador | Alcalino(-manganês) |
| Conexão da bateria | Almofada + Mola |
| Bateria tiempo de carga | 60 h |

Condições ambientais

| | |
|----------------------------|-------|
| Humidade ambiente [Max] | 80 % |
| Temperatura ambiente [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 35 °C |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 665×600×90 mm |
| Peso líquido | 12,22 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 13 kg |
| Peso bruto aprox. | 13 kg |
| Peso de envio | 12,9 kg |

Serviços

| | |
|--|---------|
| Número do artigo para ajustamento no local de montagem | 961-249 |
| Número do artigo para calibração DAkkS | 963-129 |
| Número do artigo para certificado de conformidade | 969-517 |

Pictogramas

STANDARD



OPTION

