

KERN EOB 300K100L

KERN

Allround pakketweegschaal met robuuste roestvrijstalen weegschaal



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Plateauweegschaal
Productfamilie	EOB

Meetsysteem	
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	300 kg
Afleesbaarheid [d]	0,1 kg
Resolutie	3.000
Linearisatie	± 0,2 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 kg
Tarrabereik	300 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg lb PCS

Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	200 kg (M2)
Mogelijke aanpassingspunten	300 kg
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,3 kg
Maximale kruip (15 minuten)	400 g
Maximale kruip (30 minuten)	800 g

Approval	
CE-teken	✓

Scherm	
Type display	LCD
Scherm grootte	115 x40 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	25 mm

Ontwerp	
Afmetingen afleesinrichting (BxDxH)	235x114x51 mm
Afmetingen weegplateau (BxDxH)	550x550x58 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Afmetingen weegoppervlak (BxD)	550x550 mm
Afleesinrichting kabellengte	2,7 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Wandhouder	✓

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	4
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	off 1 min - 99 min
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	off 1 min - 99 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - complete unit	-
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - plateau	geen IP-beveiliging

Stroomvoorziening	
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 100 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO AUS UK US CH

KERN EOB 300K100L



Allround pakketweegschaal met robuuste roestvrijstalen weegschaal

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Batterij	4×1.5 V AA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	60 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	615×615×80 mm
Nettogewicht	12,22 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Brutogewicht ca.	16 kg
Verzendgewicht	15,6 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

