

# KERN EOB 300K100XL

**KERN**

Balança de pacotes completa com placa de pesagem robusta em aço inoxidável, plataforma XL e grande campo de pesagem



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de plataforma
Família de produto	EOB

## Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	300 kg
Leitura [d]	0,1 kg
Resolução	3.000
Linearidade	± 0,2 kg
Reprodutibilidade	0,1 kg
Zona de tara	300 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb PCS
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	200 kg (M2)
Possíveis pontos de ajuste	300 kg
Tempo transitório	3 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,3 kg
Fluência máxima (15 minutos)	400 g
Fluência máxima (30 minutos)	800 g

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã tamanho	115 x40 mm
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	25 mm

## Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	235×114×51 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	950×500×58 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	aço inox
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	950×500 mm
Visor comprimento do cabo	2,7 m
Pés de nivelamento ajustáveis	✓
Suporte de parede	✓

## Funções

Número de teclas para operação	4
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	off 1 min - 99 min
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	off 1 min - 99 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Função Hold	✓
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Pesagens em suspensão	Não
Protecção IP - unidade completa	-
Protecção IP - ecrã	sem protecção IP
Protecção IP - célula de carga	sem protecção IP
Protecção IP - plataforma	sem protecção IP

## Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	9 V, 100 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia

# KERN EOB 300K100XL

**KERN**

Balança de pacotes completa com placa de pesagem robusta em aço inoxidável, plataforma XL e grande campo de pesagem

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO AUS UK US CH
---	-------------------------------

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK US CH
--	------------------------

Bateria	4×1.5 V AA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tiempo de carga	60 h

## Condições ambientais

Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	1015×565×85 mm
Peso líquido	16,38 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	17 kg
Peso bruto aprox.	19 kg
Peso de envio	18,1 kg

## Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-249
Número do artigo para calibração DAkKS	963-129
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

