

KERN EOC 300K-3

KERN

Balança de plataforma robusta de alta resolução com indicação Flip/Flop prático para operabilidade ótima



Homologação

Sinal CE ✓

Ecrã

Tipo de exposição LCD
Ecrã tipo LCD
Ecrã tamanho 110×35 mm
Ecrã retroiluminado sim
Ecrã altura de dígitos - dígito mais pequeno 25 mm
Ecrã altura de dígitos 25 mm

Desenho

Dimensões visor (L×P×A) 268×115×80 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A) 500×400×120 mm
Material caixa do ecrã Plásticos
Material superfície de pesagem aço inox
Material plataforma aço macio
Dimensões superfície de pesagem (L×P) 500×400 mm
Visor comprimento do cabo 3 m
Material célula(s) de carga alumínio
Células de carga - número 1
Pés de nivelamento ajustáveis ✓
Suporte de parede ✓
Coluna altura 330 mm
Coluna inclinação ✓

Funções

Número de teclas para operação 7
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede 3 min
off
5 min
30 min
15 min
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador 3 min
off
5 min
30 min
15 min
Função de tarar manualmente (uma e várias vezes)
Determinação de percentagens ✓
Função de contagem ✓
Pesagem de tolerância ✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal acusticamente
visual

Categoria

Marca KERN
Categoria de produto Balança industriais
Grupo de produto Balança de plataforma
Família de produto EOC

Sistema de medição

Tipo de balança Balança de gama múltipla
Sistema de pesagem Extensómetro
Gama de pesagem [Max] 150 kg; 300 kg
Leitura [d] 0,005 kg; 0,01 kg
Resolução 30.000, 30.000
Linearidade ± 0,015 kg; 0,03 kg
Linearização em pontos 3
Reprodutibilidade 0,005 kg; 0,01 kg
Zona de tara 300 kg
Unidade pré-ajustada kg
kg
g
Unidades de medição lb
oz
PCS
Possibilidades de ajuste Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado 300 kg (F2)
Tempo transitório 2 s
Tempo de aquecimento 120 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max] 0,025 kg; 0,05 kg
Fluência máxima (15 minutos) 40 g
Fluência máxima (30 minutos) 80 g
Célula de pesagem tipo alumínio IP65 revestida de silicone
Ligação da célula de pesagem 4-condutores

KERN EOC 300K-3

KERN

Balança de plataforma robusta de alta resolução com indicação Flip/Flop prático para operabilidade ótima

Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Nível de receita/summing	Sum A
Função de memória total	✓
Interfaces	RS-232 de série
Proteção IP - unidade completa	-
Proteção IP - ecrã	sem proteção IP
Proteção IP - célula de carga	IP65
Proteção IP - plataforma	IP65

Contagem

Menor peso parcial na contagem de unidades	10 g
Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais	100 g
Possível quantidade de referência	10, 20, 50, 100, 200
Resolução de contagem (Condições de laboratório)	30.000

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V-240 V, 0.4 A
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 1000 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK CH
Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno
Acumulador tiempo de carga	3 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	26 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	43 h
Tipo de bateria / acumulador	Pb
Bateria tiempo de carga	100 h

Condições ambientais

Humidade ambiente [Min]	0 %
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	870×490×150 mm
Peso líquido	9 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	9 kg
Peso bruto aprox.	13 kg
Peso de envio	12,8 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-249
Número do artigo para calibração DAkkS	963-129
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

