

KERN EOE 150K50XL

KERN

Balança para encomendas com plataforma grande para pesar com simplicidade e rapidez no escritório, na produção, no envio, etc...



Ecrã tamanho	115x35 mm
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	25 mm

Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	235×114×51 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	950×500×58 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	aço, pintado
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	950×500 mm
Visor comprimento do cabo	2 m
Pés de nivelamento ajustáveis	✓
Suporte de parede	✓

Funções

Número de teclas para operação	4
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	off 1 min - 99 min
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	off 1 min - 99 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Função Hold	✓
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Pesagens em suspensão	Não
Protecção IP - unidade completa	-
Protecção IP - ecrã	sem protecção IP
Protecção IP - célula de carga	sem protecção IP
Protecção IP - plataforma	sem protecção IP

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	9 V, 100 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO AUS UK

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de plataforma
Família de produto	EOE

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	150 kg
Leitura [d]	0,05 kg
Resolução	3.000
Linearidade	± 0,1 kg
Reprodutibilidade	0,05 kg
Zona de tara	150 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb PCS
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	100 kg (M2)
Possíveis pontos de ajuste	100 kg
Tempo transitório	3 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,15 kg
Fluência máxima (15 minutos)	200 g
Fluência máxima (30 minutos)	400 g

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
-------------------	-----

KERN EOE 150K50XL

KERN

Balança para encomendas com plataforma grande para pesar com simplicidade e rapidez no escritório, na produção, no envio, etc...

	US
	CH
	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK
	US
	CH
Bateria	4×1.5 V AA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tiempo de carga	100 h

Condições ambientais

Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	1015×565×85 mm
Peso líquido	17,48 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	18 kg
Peso bruto aprox.	20 kg
Peso de envio	20 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-249
Número do artigo para calibração DAkkS	963-129
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

