

KERN EOE 300K100XL

KERN

Moderne Paketwaage mit großer Plattform für einfaches und schnelles Wiegen in Büro, Produktion, Versand etc.

Display Größe 115x35 mm

Display Hinterleuchtung ja

Display Ziffernhöhe 25 mm

Bauform

Abmessungen Auswertegerät (B×T×H) 235×114×51 mm

Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) 950×500×58 mm

Material Displaygehäuse Kunststoff

Material Gehäuse Kunststoff

Material Wägeplatte Stahl, lackiert

Abmessungen Wägefläche (B×T) 950×500 mm

Auswertegerät Kabellänge 2 m

Fußschrauben drehbar ✓

Wandhalterung ✓

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung 4

Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb off
1 min - 99 min

Auto-Off Intervall(e) im Batterie- /
Akkubetrieb off
1 min - 99 min

Tarierfunktion manuell (mehrmalig)

Hold-Funktion ✓

Funktion zur Mittelwertbildung bei
unruhigen Wägebedingungen ✓

Unterflurwägung Keine

IP-Schutz - Kompletgerät kein IP-Schutz

IP-Schutz - Anzeige kein IP-Schutz

IP-Schutz - Lastzelle kein IP-Schutz

IP-Schutz - Plattform kein IP-Schutz

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] 9 V, 100 mA

Steckernetzteil Art Steckernetzteil

mitgelieferte Stromversorgung Netzteil

Steckernetzteil / Adapter für
Länder - im Lieferumfang EURO
AUS
UK
US
CH

Steckernetzteil / Adapter für
Länder - Optional EURO
UK
US
CH



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaage
Produktgruppe	Plattformwaage
Produktfamilie	EOE

Messsystem

Bauart der Waage	Einbereichswaage
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	300 kg
Ablesbarkeit [d]	0,1 kg
Auflösung	3.000
Linearität	± 0,2 kg
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Tarierbereich	300 kg
Voreingestellte Einheit	kg
Einheiten	kg lb PCS

Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	200 kg (M2)
Mögliche Justierpunkte	300 kg
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	10 min
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,3 kg
Max. Kriechen (15 Minuten)	400 g
Max. Kriechen (30 Minuten)	800 g

Zulassung

CE Zeichen ✓

Display

Display-Art LCD

KERN EOE 300K100XL

Moderne Paketwaage mit großer Plattform für einfaches und schnelles Wiegen in Büro, Produktion, Versand etc.

Batterie	4×1.5 V AA
Batterie-/Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie Betriebsdauer	100 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1060×550×100 mm
Nettogewicht	18 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	18 kg
Bruttogewicht ca.	20 kg
Versandgewicht	19,5 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-249
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-129
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

