

KERN EOE 300K100XL

KERN

Bilance per pacchi con piattaforma grande per una pesata semplice e rapida in ufficio, in produzione, nella spedizione ecc.



Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	25 mm

Design	
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	235×114×51 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	950×500×58 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio, verniciato
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	950×500 mm
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	2 m
Piedini di livellamento regolabili	✓
Supporto a parete	✓

Funzioni	
Numero di tasti per il comando	4
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	off 1 min - 99 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	off 1 min - 99 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Funzione Hold	✓
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Pesate sottobilancia	No
Protetta IP - unità completa	-
Protetta IP - display	nessuna protezione IP
Protetta IP - cella di carico	nessuna protezione IP
Protetta IP - piattaforma	nessuna protezione IP

Alimentazione	
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 100 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO AUS UK US CH

Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia a piattaforma
Famiglia di prodotti	EOE

Sistema di misura	
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	300 kg
Divisione [d]	0,1 kg
Risoluzione	3.000
Linearità	± 0,2 kg
Riproducibilità	0,1 kg
Range di tara	300 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg lb PCS
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	200 kg (M2)
Possibili punti di regolazione	300 kg
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,3 kg
Scorrimento massimo (15 minuti)	400 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	800 g

Omologazione	
Marchio CE	✓

Display	
Tipo di display	LCD
Display dimensioni	115x35 mm

KERN EOE 300K100XL

Bilance per pacchi con piattaforma grande per una pesata semplice e rapida in ufficio, in produzione, nella spedizione ecc.

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH
Batteria	4×1.5 V AA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	100 h

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1060×550×100 mm
Peso netto	18 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	18 kg
Peso lordo ca.	20 kg
Peso di spedizione	19,5 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-249
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-129
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

DAkkS
+3 DAYS