

# KERN EOE 30K-2

# KERN

Balança para encomendas para pesar com simplicidade e rapidez no escritório, na produção, no envio, etc.



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de plataforma
Família de produto	EOE

## Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	35 kg
Leitura [d]	0,01 kg
Resolução	3.500
Linearidade	± 0,02 kg
Reprodutibilidade	0,01 kg
Zona de tara	35 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb PCS
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	20 kg (M2)
Possíveis pontos de ajuste	10 kg; 20 kg; 30 kg
Tempo transitório	2,5 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,05 kg
Fluência máxima (15 minutos)	40 g
Fluência máxima (30 minutos)	80 g

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã tamanho	115x35 mm
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	25 mm

## Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	235×114×51 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	315×305×57 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	aço, pintado
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	315×305 mm
Visor comprimento do cabo	2 m
Suporte de parede	✓

## Funções

Número de teclas para operação	4
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	off 1 min - 99 min
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	off 1 min - 99 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Função Hold	✓
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Pesagens em suspensão	Não
Protecção IP - unidade completa	-
Protecção IP - ecrã	sem protecção IP
Protecção IP - célula de carga	sem protecção IP
Protecção IP - plataforma	sem protecção IP

## Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	9 V, 100 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO AUS UK

# KERN EOE 30K-2

# KERN

Balança para encomendas para pesar com simplicidade e rapidez no escritório, na produção, no envio, etc.

	US
	CH
	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK
	US
	CH
Bateria	4×1.5 V AA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tiempo de carga	100 h

## Condições ambientais

Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	365×365×160 mm
Peso líquido	3,9 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	4,0 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envio	5,1 kg

## Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
Número do artigo para calibração DAkkS	963-128
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

