

# KERN FA 500

**KERN**

Mechanische krachtmeter voor trek- en drukkrachtmetingen met Peak-Hold-functie



|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -10 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C  |

## Verpakking & verzending


|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d           |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 325×190×95 mm |
| Nettogewicht                  | 0,662 kg      |
| Verzendmethode                | Pakketdienst  |
| Nettogewicht ca.              | 0,70 kg       |
| Brutogewicht ca.              | 1,4 kg        |
| Verzendgewicht                | 1,22 kg       |

## Diensten

|   |          |
|---|----------|
| Artikelnummer voor fabriekskalibratie                         | 961-3610 |
| Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht)            | 961-1610 |
| Artikelnummer voor fabriekskalibratie (drukkracht)            | 961-2610 |
| Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht/drukkracht) | 961-3610 |

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



## Categorie

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Merk             | Sauter                  |
| Productcategorie | Krachtmeting            |
| Productgroep     | Mechanische krachtmeter |
| Productfamilie   | FA                      |

## Meetsysteem

|   |              |
|---|--------------|
| Vooraf ingestelde eenheid               | N            |
| Tolerantie (% van [Max])                | 1%           |
| Meetbereik kracht [Max] (N)             | 500 N        |
| Afreesbaarheid kracht [d] (N)           | 2,5 N        |
| Krachtrichtingen                        | trek<br>druk |
| Overbelastingsbeveiliging (% van [Max]) | 150%         |

## Ontwerp

|  |                |
|--|----------------|
| Afmetingen (B×D×H)                     | 232×60×51 mm   |
| Afmetingen behuizing (B×D×H)           | 232×60×51 mm   |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 232×60×51 mm   |
| Materiaal behuizing                    | kunststof      |
| Lastopname (trekkracht)                | Haak           |
| Montage - krachttoepassing             | Buitendraad M6 |

## Functies

|              |   |
|--------------|---|
| Peak-functie | ✓ |
|--------------|---|

## Milieuomstandigheden

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Omgevingstemperatuur [Min] | 0 °C  |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |