

# KERN FA 500

# KERN

Medidor de forças mecânico para medições da força de tracção e pressão com a função „Peak-Hold“



Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Embalagem e expedição


Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	325×190×95 mm
Peso líquido	0,662 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,70 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envio	1,22 kg

## Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica	961-3610
Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração)	961-1610
Número do artigo para calibração de fábrica (força de pressão)	961-2610
Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração/força de pressão)	961-3610

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Medidor de forças mecânico
Família de produto	FA

## Sistema de medição

Unidade pré-ajustada	N
Tolerância (% de [Max])	1%
Gama de medição força [Max] (N)	500 N
Leitura força [d] (N)	2,5 N
Direcções da força	tracção pressão
Proteção contra sobrecarga (% de [Max])	150%

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	232×60×51 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	232×60×51 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	232×60×51 mm
Material da caixa	plástico
Suspensão da carga (força de tração)	Gancho
Montagem - aplicação de força	Rosca externa M6

## Funções

Função Peak	✓
-------------	---

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
----------------------------	------