


KERN FA 500G

KERN

Comprobador mecánico de lápidas



Temperatura de almacenamiento [Min] -10 °C

Temperatura de almacenamiento [Max] 40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	325×190×95 mm
Peso neto	1,8 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,8 kg
Peso bruto aprox.	2,2 kg
Peso de envío	2,2 kg

Servicios


Número de artículo para calibración de fábrica (fuerza de tracción) 961-1610

Número de artículo para calibración de fábrica (fuerza de compresión) 961-2610

Número de artículo para calibración de fábrica (fuerza de tracción/fuerza de compresión) 961-3610

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Medición de fuerza
Grupo de producto	Comprobador de lápidas
Familia de productos	FA-G

Sistema de medición

Unidad predefinida	N
Tolerancia (% de [Max])	1%
Rango de medición fuerza [Max] (N)	500 N
Lectura fuerza [d] (N)	2,5 N
Direcciones de la fuerza	tracción compresión
Protección contra sobrecarga (% de [Max])	150%

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	232×60×51 mm
Dimensiones indicador (A×P×A)	232×60×51 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	232×60×51 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	232×60×51 mm
Material de carcasa	plástico

Funciones

Función Peak	✓
--------------	---

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	0 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C