

KERN FC 1K-BT

KERN

Strumento di misura della forza compatto



Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	145×73×34 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	145×73×34 mm
Materiale alloggiamento del display	Metallo
Materiale alloggiamento	metallo
Sollevamento carichi (forza di trazione)	Gancio
Montaggio - applicazione della forza	Filettatura esterna M6

Funzioni

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	1 - 60 min
Funzione Peak	✓
Funzione valore limite	✓
Funzione di memoria	✓
Interfacce	USB-Device

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 1 A
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK US
Accumulatore tempo di carica	4 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	20 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	20 h
Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	340×155×110 mm
Peso netto	1,765 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,8 kg
Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	2 kg

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Tester per calcestruzzo
Famiglia di prodotti	FC

Sistema di misura

Unità preimpostata	N
Tolleranza (% da [Max])	0,3%
Campo di misura forza [Max] (N)	1 kN
Divisione forza [d] (N)	1 N
Directione de la forza	trazione compressione
Testa di misura frequenza di misurazione	1000 Hz
Numero di piattaforme / canali	1
Protezione contro i sovraccarichi (% da [Max])	150%
Memoria dati interna: numero di valori singoli	500

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Tipo di display	LCD
Display risoluzione	160×128
Display altezza cifre	10 mm
Schermo reversibile	✓

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	145×73×34 mm
---	--------------

KERN FC 1K-BT



Strumento di misura della forza compatto

Servizi

Numero di articolo per calibrazione
DAkkS (forza di trazione) 963-162

Numero di articolo per calibrazione
DAkkS (forza di compressione) 963-262

Numero di articolo per calibrazione
DAkkS (forza di trazione/forza di
compressione) 963-362

Numero di articolo per calibrazione
di fabbrica 961-162


Numero di articolo per calibrazione
di fabbrica (forza di trazione) 961-162

Numero di articolo per calibrazione
di fabbrica (forza di compressione) 961-262

Numero di articolo per calibrazione
di fabbrica (forza di trazione/forza
di compressione) 961-362

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

