

KERN FC 1K-BT

Compact krachtmeetinstrument

KERN



Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	145×73×34 mm
Materiaal displaybehuizing	Metaal
Materiaal behuizing	metaal
Lastopname (trekkracht)	Haak
Montage - krachttoepassing	Buitendraad M6

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	1 - 60 min
Peak-functie	✓
Grenswaardefunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Interfaces	USB-Device

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5 V, 1 A
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK US
Accu oplaadtijd	4 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	20 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	20 h
Type batterij/accu	NiMH
Batterijaansluiting	2-polige kuipconnector

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	340×155×110 mm
Nettogewicht	1,765 kg
Verzendmethode	Pakkettendienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (trekkracht)	963-162
--	---------

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtmeting
Productgroep	Betontester
Productfamilie	FC

Meetsysteem

Vooraf ingestelde eenheid	N
Tolerantie (% van [Max])	0,3%
Meetbereik kracht [Max] (N)	1 kN
Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 N
Krachtrichtingen	trek druk
Meetkop meetfrequentie	1000 Hz
Aantal platforms / kanalen	1
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	150%
Intern gegevensgeheugen: Aantal individuele waarden	500

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm resolutie	160×128
Scherm cijferhoogte	10 mm
Scherm reversibel	✓

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	145×73×34 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	145×73×34 mm

KERN FC 1K-BT

Compact krachtmeetinstrument



Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie (drukkracht) 963-262

Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie (trekkracht/drukkracht) 963-362

Artikelnummer voor
fabriekskalibratie 961-162


Artikelnummer voor
fabriekskalibratie (trekkracht) 961-162

Artikelnummer voor
fabriekskalibratie (drukkracht) 961-262

Artikelnummer voor
fabriekskalibratie (trekkracht/
drukkracht) 961-362

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

