

KERN FCB 24K2-2024a

KERN

Compacte tafelweegschaal voor snelle, ongecompliceerde controlewegingen



Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	10 g
Maximale kruip (15 minuten)	8 g
Maximale kruip (30 minuten)	16 g

Approval	
CE-teken	✓

Scherm	
Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	25 mm

Ontwerp	
Afmetingen behuizing (B×D×H)	270×323×110 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	252×228×12,5 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	253×228 mm

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	5
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	3 min off
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele wegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Interfaces	RS-232 standaard

Tellen	
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	4 g
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	40 g
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 25, 50
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	6.000

Stroomvoorziening	
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 300 mA

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Tafelweegschaal
Productfamilie	FCB

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	24000 g
Af leesbaarheid [d]	2 g
Resolutie	12.000
Linearisatie	± 6 g
Reproduceerbaarheid	2 g
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Eenheden	kg g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt mo lb oz ffa tol
----------	---

Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	20 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	10 kg; 15 kg; 20 kg
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	30 min

KERN FCB 24K2-2024a

KERN

Compacte tafelweegschaal voor snelle, ongecompliceerde controlewegingen

Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel
Accu oplaadtijd	10 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	5 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	10 h
Batterij	9 V Block
Batterij oplaadtijd	12 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	330×400×190 mm
Nettogewicht	2,6 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,6 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg
Verzendgewicht	5 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

