

KERN FCB 8K0.1-2024a

KERN

Compacte tafelweegschaal voor snelle, ongecompliceerde controlewegingen



| | |
|--------------------------------------|---------|
| Opwarmtijd | 120 min |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,5 g |
| Maximale kruip (15 minuten) | 1 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 2 g |

| | |
|----------|---|
| Approval | |
| CE-teken | ✓ |

| | |
|---------------------|-------|
| Scherm | |
| Type display | LCD |
| Scherm cijferhoogte | 25 mm |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Ontwerp | |
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 270×323×110 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 252×228×12,5 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 253×228 mm |

| | |
|--|----------------------------|
| Functies | |
| Aantal toetsen voor bediening | 5 |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 3 min off |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Percentage bepalen | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Rez A (Netto-totaal) |
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |
| Interfaces | RS-232 standaard |

| | |
|---|-------------------|
| Tellen | |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 200 mg |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 2 g |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 5, 10, 20, 25, 50 |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 40.000 |

| | |
|--|-------------------------|
| Stroomvoorziening | |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |

| | |
|------------------|----------------------|
| Categorie | |
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Tafelweegschaal |
| Productfamilie | FCB |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Meetsysteem | |
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 8000 g |
| Afreesbaarheid [d] | 0,1 g |
| Resolutie | 80.000 |
| Linearisatie | ± 0,3 g |
| Reproduceerbaarheid | 0,1 g |
| Tarrabereik | 8000 g |
| Vooraf ingestelde eenheid | g |

| | |
|----------|---------|
| Eenheden | kg |
| | g |
| | dwt |
| | tl (Tw) |
| | tl (HK) |
| | ozt |
| | mo |
| | lb |
| | oz |
| | ffa |
| | tol |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 5 kg (F2); 2 kg (F2); 1 kg (F2) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 2 kg; 4 kg; 6 kg; 8 kg |
| Inslingertijd | 3 s |

KERN FCB 8K0.1-2024a

KERN

Compacte tafelweegschaal voor snelle, ongecompliceerde controlewegingen

| | |
|--|------------------------|
| Ingangsspanning voedingadapter / stroom [Max] | 9 V, 300 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO UK US CH |
| Accu optioneel | Accu optioneel |
| Accu oplaadtijd | 10 h |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 5 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 10 h |
| Batterij | 9 V Block |
| Batterij oplaadtijd | 12 h |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | 5 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 35 °C |
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 335×400×190 mm |
| Nettogewicht | 2,6 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 2,6 kg |
| Brutogewicht ca. | 3,4 kg |
| Verzendgewicht | 5,1 kg |

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 963-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

