

KERN FK 25

KERN

Robuuste digitale krachtmeter voor trek- en drukkrachtmetingen



Lastopname (trekkracht) Haak

Functies

Hold-functie	✓
Peak-functie	✓

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 300 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voeding & batterij inbegrepen
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK US
Batterij	6×1.5 V AA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij capaciteit	2.900 mAh
Batterij spanning	1,5 V
Batterij oplaadtijd	25 h
Batterij bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	25 h

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	30 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	260×250×80 mm
Nettogewicht	0,599 kg
Verzendingmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (trekkracht)	963-1610
--------------------------------------------------	----------

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtmeting
Productgroep	Digitale krachtmeter (interne meetcel)
Productfamilie	FK

Meetsysteem

Vooraf ingestelde eenheid	N
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Meetbereik kracht [Max] (N)	25 N
Afreesbaarheid kracht [d] (N)	0,01 N
Krachtrichtingen	trek druk
Meetkop meetfrequentie	1000 Hz
Aantal platforms / kanalen	1
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	200%

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	18 mm
Scherm reversibel	✓

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	132×84×35 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	132×84×35 mm
Materiaal behuizing	kunststof

KERN FK 25



Robuuste digitale krachtmeter voor trek- en drukkrachtmetingen

Artikelnummer voor DAkKS-
kalibratie (drukkracht) 963-2610

Artikelnummer voor DAkKS-
kalibratie (trekkracht/drukkracht) 963-3610

Artikelnummer voor
fabriekskalibratie (trekkracht) 961-1610

Artikelnummer voor
fabriekskalibratie (drukkracht) 961-2610

Artikelnummer voor
fabriekskalibratie (trekkracht/
drukkracht) 961-3610

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

