KERN FK-A02



Embout de tensiomètre pour les contrôles de la tension de traction avec charge élevé jusqu'à 1000 N, embout et roulettes en acier, roulettes non réglables



Catégorie	
Marque	Sauter
Catégorie de produits	Technique de mesure

Forme de construction	
Dimensions appareil (L×P×H)	140×140×40 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	152×80×28 mm
Matériau	métal
Matériau boîtier	métal

Conditions environnementales		
Température de stockage [Min]	-10 °C	
Température de stockage [Max]	40 °C	

Emballage & expédition	
Lecture force [d] (N)	1 d
Poids net	0,13 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,15 kg
Poids d'expédition	0,133 kg

Pictogrammes

STANDARD



1