

KERN FL 1KG

KERN

Elektronische grafsteentester voor professioneel gebruik



Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) 175×75×30 mm

Materiaal displaybehuizing Aluminium

Materiaal behuizing metaal, gelakt

Montage - krachttoepassing Buitendraad M6

Functies

Hold-functie ✓

Sinal analógico ✓

Peak-functie ✓

Grenswaardefunctie ✓

Geheugenfunctie ✓

Interfaces RS-232 standaard
USB-Device
Analoog (0 +/-2V)

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 9 V, 500 mA

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde stroomvoorziening Accu & Voeding

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO
CH

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO
AUS
UK
US
CH

Accu oplaadtijd 8 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 8 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 10 h

Type batterij/accu NiMH

Batterij capaciteit 750 mAh

Batterij spanning 4,8 V

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] 15 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 35 °C

Opslagtemperatuur [Min] -10 °C

Opslagtemperatuur [Max] 40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 345×295×89 mm

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtsmeting
Productgroep	Grafsteentester
Productfamilie	FL-G

Meetsysteem

Vooraf ingestelde eenheid	N
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Meetbereik kracht [Max] (N)	1 kN
Afleesbaarheid kracht [d] (N)	0,5 N
Krachtrichtingen	trek druk
Meetkop meetfrequentie	1000 Hz
Aantal platforms / kanalen	1
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	120%
Intern gegevensgeheugen: Aantal waargroepen	1
Intern gegevensgeheugen: Aantal individuele waarden	500

Approval

CE-teken ✓

Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	8,5 mm
Scherm reversibel	✓

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) 175×75×30 mm

KERN FL 1KG



Elektronische grafsteentester voor professioneel gebruikt


Nettogewicht	1,715 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie (trekkracht)	963-162
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie (drukkracht)	963-262
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie (trekkracht/drukkracht)	963-362
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht)	961-162
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (drukkracht)	961-262
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht/drukkracht)	961-362

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

