

KERN FL 2K

KERN

Krachtige digitale krachtmeter met grafisch display voor trek- en drukkrachtmetingen met externe meetcel



Afmetingen behuizing (B×D×H)	170×75×30 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	170×75×30 mm
Materiaal displaybehuizing	Aluminium
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Lastopname (trekkracht)	Scharnierkop
Montage - krachttoepassing	Tapgat M12
Montage - krachtverdeling	Tapgat M12
Afmetingen meetcel	69,7×59,5×23,7 mm

Functies

Hold-functie	✓
Sinal analógico	✓
Peak-functie	✓
Grenswaardefunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Interfaces	RS-232 standaard USB-Device Analoog (0 +/-2V)

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu oplaadtijd	8 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	8 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	10 h
Type batterij/accu	NiMH
Batterij capaciteit	750 mAh
Batterij spanning	4,8 V

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	15 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtmeting
Productgroep	Digitale krachtmeters (externe meetcel)
Productfamilie	FL-M

Meetsysteem

Vooraf ingestelde eenheid	N
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Meetbereik kracht [Max] (N)	2,5 kN
Af leesbaarheid kracht [d] (N)	1 N
Krachtrichtingen	trek druk
Meetkop meetfrequentie	1000 Hz
Aantal platforms / kanalen	1
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	120%
Intern gegevensgeheugen: Aantal waardegroepen	1
Intern gegevensgeheugen: Aantal individuele waarden	500

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	8,5 mm
Scherm reversibel	✓

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	170×75×30 mm
-------------------------------------	--------------

KERN FL 2K



Krachtige digitale krachtmeter met grafisch display voor trek- en drukkrachtmetingen met externe meetcel

Verpakking & verzending


Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	373×324×113 mm
Nettogewicht	0,515 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg
Verzendgewicht	2,7 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie (trekkracht)	963-162
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie (drukkracht)	963-262
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie (trekkracht/drukkracht)	963-362
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht)	961-162
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (drukkracht)	961-262
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht/drukkracht)	961-362

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

