

KERN FL 500G

KERN

Elektronische grafsteentester voor professioneel gebruik



Afmetingen behuizing (B×D×H)	175×75×30 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	175×75×30 mm
Materiaal displaybehuizing	Aluminium
Materiaal behuizing	metaal, gelakt

Functies

Hold-functie	✓
Sinal analógico	✓
Peak-functie	✓
Grenswaardefunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Interfaces	RS-232 standaard USB-Device Analoog (0 +/-2V)

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu oplaadtijd	8 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	8 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	10 h
Type batterij/accu	NiMH
Batterij capaciteit	750 mAh
Batterij spanning	4,8 V

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	15 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	345×295×89 mm

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtsmeting
Productgroep	Grafsteentester
Productfamilie	FL-G

Meetsysteem

Vooraf ingestelde eenheid	N
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Meetbereik kracht [Max] (N)	500 N
Afreesbaarheid kracht [d] (N)	0,2 N
Krachtrichtingen	trek druk
Meetkop meetfrequentie	1000 Hz
Aantal platforms / kanalen	1
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	120%
Intern gegevensgeheugen: Aantal waargroepen	1
Intern gegevensgeheugen: Aantal individuele waarden	500

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	8,5 mm
Scherm reversibel	✓

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	175×75×30 mm
-------------------------------------	--------------

KERN FL 500G

Elektronische grafsteentester voor professioneel gebruikt


Nettogewicht	1,715 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (trekkracht)	963-161
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (drukkracht)	963-261
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (trekkracht/drukkracht)	963-361
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht)	961-161
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (drukkracht)	961-261
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht/drukkracht)	961-361

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

