

KERN FOB 0.5K-4NS

KERN

Compacte roestvrijstalen tafelweegschaal met een hoge mate van bescherming IP65 tegen stof en spatwater



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Roestvrijstalen tafelweegschaal
Productfamilie	FOB-NS

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Aantal weegbereiken	1
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	500 g
Afreesbaarheid [d]	0,1 g
Resolutie	5.000
Linearisatie	± 0,2 g
Reproduceerbaarheid	0,1 g
Tarrabereik	500 g
Vooraf ingestelde eenheid	g
Eenheden	g dwt ozt lb oz
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	500 g (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	500 g
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,3 g
Maximale kruip (15 minuten)	400 mg

Maximale kruip (30 minuten)	800 mg
-----------------------------	--------

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	geen
Scherm cijferhoogte	20 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	150×170×40 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	150×120×8 mm
Materiaal behuizing	edelstaal
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	Edelstaal
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	120×150 mm

Functies

Aantal toetsen voor bediening	3
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 4 min 5 min 2 min
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - complete unit	IP65

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 100 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK CH
Batterij	9 V Block
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	9v blok
Batterij capaciteit	560 mAh
Batterij spanning	9 V
Batterij oplaadtijd	20 h
Batterij bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	20 h

KERN FOB 0.5K-4NS

KERN

Compacte roestvrijstalen tafelweegschaal met een hoge mate van bescherming IP65 tegen stof en spatwater

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	25 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %
Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	255×195×75 mm
Nettogewicht	0,76 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,886 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

