

KERN FOB 30K-3NL

KERN

Balanza de mesa de acero inoxidable con gran margen de pesaje y grado de protección IP67 contra polvo y salpicaduras



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Industrial scale
Grupo de producto	Balanza de mesa de acero inoxidable
Familia de productos	FOB-NL

Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza multidivisión
Número de campos de pesaje	2
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	16000 g; 30000 g
Lectura [d]	2 g; 5 g
Resolución	8.000, 6.000
Linealidad	± 6 g; 15 g
Reproducibilidad	2 g; 5 g
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	g lb oz
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	20 kg (M1)
Posibles puntos de ajuste	20 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	30 min; 30 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	10 g; 25 g
Fluencia máxima (15 minutos)	20 g
Fluencia máxima (30 minutos)	40 g

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla altura de dígitos	25 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	285×255×90 mm
Material de carcasa	acero inoxidable
Material plato de pesaje	acero inoxidable
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	252×200 mm

Funciones

Número de teclas de manejo	4
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	2 min
Función de tara	manualmente (varias veces)
Pesajes inferiores	No
Protección IP - unidad completa	IP67

Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	15 V, 500 mA
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
Alimentación suministrada	Batería
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK CH
Pila	4×1.5 V AA
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Batería tensión	6 V
Pila tiempo de carga	48 h
Pila tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	48 h
Pila tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	66 h

Condiciones medioambientales

Humedad ambiental [Min]	25 %
Humedad ambiental [Max]	95 %
Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C

KERN FOB 30K-3NL

KERN

Balanza de mesa de acero inoxidable con gran margen de pesaje y grado de protección IP67 contra polvo y salpicaduras

Temperatura de almacenamiento
[Min] -10 °C

Temperatura de almacenamiento
[Max] 40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	420×305×165 mm
Peso neto	3,75 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	4,6 kg
Peso de envío	4,55 kg

Servicios

Número de artículo para ajuste
para el lugar de instalación 961-248

Número de artículo para
calibración DAkkS 963-128

Número de artículo para
certificado de conformidad 969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

