

KERN FOB 30K-3NL

KERN

Bilancia da tavolo in acciaio inossidabile con ampia portata e classe di protezione IP67 da polvere e spruzzi d'acqua



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da tavolo in acciaio inox
Famiglia di prodotti	FOB-NL

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia con divisione multipla
Numero di portata	2
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	16000 g; 30000 g
Divisione [d]	2 g; 5 g
Risoluzione	8.000, 6.000
Linearità	± 6 g; 15 g
Riproducibilità	2 g; 5 g
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	g lb oz
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	20 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	20 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	30 min; 30 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	10 g; 25 g
Scorrimento massimo (15 minuti)	20 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	40 g

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	25 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	285×255×90 mm
Materiale alloggiamento	acciaio inox
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	252×200 mm

Funzioni

Numero di tasti per il comando	4
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	2 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Pesate sottobilancia	No
Protetta IP - unità completa	IP67

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	15 V, 500 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Batteria
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK CH
Batteria	4×1.5 V AA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tensione	6 V
Batteria tempo di carica	48 h
Batteria autonomia - con retroilluminazione	48 h
Batteria autonomia - senza retroilluminazione	66 h

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	25 %
Umidità ambientale [Max]	95 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

KERN FOB 30K-3NL

KERN

Bilancia da tavolo in acciaio inossidabile con ampia portata e classe di protezione IP67 da polvere e spruzzi d'acqua

Imballaggio e spedizione


Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	420×305×165 mm
Peso netto	3,75 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,8 kg
Peso lordo ca.	4,6 kg
Peso di spedizione	4,55 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

