

# KERN FOB 5K-3NS

**KERN**

Balança de mesa em aço inoxidável compacta com alto grau de proteção IP65 contra poeira e salpicos de água



## Homologação

Sinal CE ✓

## Ecrã

Tipo de exposição LCD  
Ecrã retroiluminado não  
Ecrã altura de dígitos 20 mm

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A) 150×170×40 mm  
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A) 150×120×8 mm  
Material da caixa aço inox  
Material superfície de pesagem aço inox  
Material plataforma Aço inox  
Dimensões superfície de pesagem (L×P) 120×150 mm

## Funções

Número de teclas para operação 3  
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria / acumulador 3 min / off / 4 min / 5 min / 2 min  
Função de tarar manualmente (várias vezes)  
Pesagens em suspensão Não  
Protecção IP - unidade completa IP65

## Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max] 230 V AC, 50 Hz  
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max] 9 V, 100 mA  
Fonte de alimentação por ficha tipo Dispositivo para rede com ficha  
Fonte de alimentação fornecida Bateria  
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional EURO / UK / CH  
Bateria 9 V Block  
Tipo de bateria / acumulador Alcalino(-manganês)  
Conexão da bateria Bloco de 9v  
Bateria capacidade 560 mAh  
Bateria tensão 9 V  
Bateria tiempo de carga 20 h

## Categoria

Marca KERN  
Categoria de produto Balança industriais  
Grupo de produto Balança de mesa em aço inoxidável  
Família de produto FOB-NS

## Sistema de medição

Tipo de balança Balança de amplitude única  
Número de campos de pesagem 1  
Sistema de pesagem Extensómetro  
Gama de pesagem [Max] 5000 g  
Leitura [d] 1 g  
Resolução 5.000  
Linearidade ± 2 g  
Reprodutibilidade 1 g  
Zona de tara 5000 g  
Unidade pré-ajustada g  
Unidades de medição g / dwt / ozt / lb / oz  
Possibilidades de ajuste Ajuste com peso externo  
Peso de aferição recomendado 5 kg (M1)  
Possíveis pontos de ajuste 5 kg  
Tempo transitório 2 s  
Tempo de aquecimento 10 min  
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max] 3 g  
Fluência máxima (15 minutos) 4 g  
Fluência máxima (30 minutos) 8 g

# KERN FOB 5K-3NS

**KERN**

Balança de mesa em aço inoxidável compacta com alto grau de proteção IP65 contra poeira e salpicos de água

Bateria tempo de operação - sem retroiluminação 20 h

## Condições ambientais

Humidade ambiente [Min]	25 %
Humidade ambiente [Max]	95 %
Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	255×195×75 mm
Peso líquido	0,76 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,80 kg
Peso bruto aprox.	0,90 kg
Peso de envio	0,878 kg

## Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-247
Número do artigo para calibração DAkkS	963-127
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

