

KERN FOB 7K-4NL

KERN

Balança de mesa de aço inoxidável com áreas de pesagem grandes com tipo de proteção IP67 contra pó e respingos de água



Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	25 mm

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	285×255×90 mm
Material da caixa	aço inox
Material superfície de pesagem	aço inox
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	252×200 mm

Funções

Número de teclas para operação	4
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	2 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Pesagens em suspensão	Não
Protecção IP - unidade completa	IP67

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	15 V, 500 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK CH
Bateria	4×1.5 V AA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tensão	6 V
Bateria tiempo de carga	48 h
Bateria tempo de operação - con retroiluminação	48 h
Bateria tempo de operação - sem retroiluminação	66 h

Condições ambientais

Humidade ambiente [Min]	25 %
Humidade ambiente [Max]	95 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de mesa em aço inoxidável
Família de produto	FOB-NL

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de divisão múltipla
Número de campos de pesagem	2
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	5000 g; 7500 g
Leitura [d]	0,5 g; 1 g
Resolução	10.000, 7.500
Linearidade	± 1,5 g; 3 g
Reprodutibilidade	0,5 g; 1 g
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	g lb
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	5 kg (M1)
Possíveis pontos de ajuste	5 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	30 min; 30 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	1,5 g; 3 g
Fluência máxima (15 minutos)	4 g
Fluência máxima (30 minutos)	8 g

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

KERN FOB 7K-4NL

KERN

Balança de mesa de aço inoxidável com áreas de pesagem grandes com tipo de proteção IP67 contra pó e respingos de água

Temperatura ambiente [Max] 35 °C

Temperatura de armazenamento [Min] -10 °C

Temperatura de armazenamento [Max] 40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N) 1 d

Dimensões da embalagem (L×P×A) 420×305×180 mm

Peso líquido 3,8 kg

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 3,8 kg

Peso bruto aprox. 4,6 kg

Peso de envio 4,6 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem 961-248

Número do artigo para calibração DAkKS 963-128

Número do artigo para certificado de conformidade 969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

