

KERN FS 2-100

KERN

Aparelho de medição de forças Premium com célula de medição integrada e possibilidade de ligação de até 4 células externas



Dimensões completamente montado (L×P×A)	71×31×180 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico
Montagem - aplicação de força	Rosca externa M6

Funções

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria / acumulador	seleccionável
Função Peak	✓
Função estatística	✓
Função memória	✓
Interfaces	USB-Device

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5 V, 1 A
Fonte de alimentação por ficha tipo	USB incl. fonte de alimentação plug-in (separável)
Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	5 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	8 h
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Conexão da bateria	Conector de 2 pólos para banheira
Bateria capacidade	2.400 mAh
Bateria tensão	3,7 V

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	280×185×90 mm
Peso líquido	0,4 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,40 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Medidor de forças digital
Família de produto	FS

Sistema de medição

Unidade pré-ajustada	N
Gama de medição força [Max] (N)	100 N
Leitura força [d] (N)	0,02 N
Direcções da força	tracção pressão
Cabeça de medição frequência	1000 Hz
Número de plataformas / canais	2
Proteção contra sobrecarga (% de [Max])	150%

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Ecrã tipo	TFT, colorido
Ecrã resolução	320×480
Idiomas da interface do utilizador	Alemão Inglês Francês Espanhol Italiano

Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	71×31×180 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	71×31×180 mm

KERN FS 2-100



Aparelho de medição de forças Premium com célula de medição integrada e possibilidade de ligação de até 4 células externas

Peso de envio 1,25 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS (força de tração) 963-161

Número do artigo para calibração DAkkS (força de pressão) 963-261

Número do artigo para calibração DAkkS (força de tração/força de pressão) 963-361


Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração) 961-161

Número do artigo para calibração de fábrica (força de pressão) 961-261

Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração/força de pressão) 961-361

Pictogramas

STANDARD



OPTION

