

KERN FS 2-100KRY1

KERN

Conjunto pronto a montar constituído por um medidor de força premium FS 2 e uma célula de carga CR 10000-1Y1 para tracção e força compressiva



Montagem - dissipação de força 8 × furo passante Ø 8,5 mm

Medidas da célula de medição (cilíndrico) 125×52 mm

Funções

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador seleccionável

Função Peak ✓

Função estatística ✓

Função memória ✓

Interfaces USB-Device

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max] 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max] 5 V, 1 A

Fonte de alimentação por ficha tipo USB incl. fonte de alimentação plug-in (separável)

Fonte de alimentação fornecida Acumulador e fornecimento de energia

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento EURO

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional UK

Acumulador tiempo de carga 8 h

Acumulador tempo de operação - con retroiluminação 5 h

Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação 8 h

Tipo de bateria / acumulador Li-Ion

Conexão da bateria Conector de 2 pólos para banheira

Bateria capacidade 2.400 mAh

Bateria tensão 3,7 V

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N) 3 d

Peso líquido 2 kg

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 2,0 kg

Peso bruto aprox. 3,0 kg

Peso de envio 2,985 kg

Categoria

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Marca | Sauter |
| Categoria de produto | Medição da força |
| Grupo de produto | Conjunto de dinamómetro |
| Família de produto | FS RY1 |

Sistema de medição

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Unidade pré-ajustada | N |
| Gama de medição força [Max] (N) | 100 kN |
| Leitura força [d] (N) | 20 N |
| Direcções da força | tracção pressão |
| Cabeça de medição frequência | 1000 Hz |
| Número de plataformas / canais | 2 |

Homologação

Sinal CE ✓

Ecrã

| | |
|----------------|---------------|
| Ecrã tipo | TFT, colorido |
| Ecrã resolução | 320×480 |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Idiomas da interface do utilizador | Alemão |
| | Inglês |
| | Francês |
| | Espanhol Italiano |

Desenho

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Material caixa do ecrã | Plásticos |
| Material da caixa | plástico |
| Montagem - aplicação de força | Furo roscado M32 × 1,5 |

KERN FS 2-100KRY1


Conjunto pronto a montar constituído por um medidor de força premium FS 2 e uma célula de carga CR 10000-1Y1 para tracção e força compressiva

Serviços

| | |
|---|---------|
| Número do artigo para calibração de fábrica (força de tracção) | 961-166 |
| Número do artigo para calibração de fábrica (força de pressão) | 961-266 |
| Número do artigo para calibração de fábrica (força de tracção/força de pressão) | 961-366 |

Pictogramas

STANDARD



OPTION

