

KERN FS 2-100KSP1

Set pronto per l'uso composto da un misuratore di forza premium FS 2 e da una cella di misura esterna a "S" CS P1 per la misurazione della forza di trazione e di compressione



Montaggio - applicazione della forza	Foro filettato M33 × 3
Montaggio - dissipazione della forza	Foro filettato M33 × 3
Dimensioni cella di misura	125×175×50 mm

Funzioni

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	selezionabile
Funzione Peak	✓
Funzione statistica	✓
Funzione di memoria	✓
Interfacce	USB-Device

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 1 A
Alimentatore di rete tipo	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK
Accumulatore tempo di carica	8 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	5 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	8 h
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	2.400 mAh
Batteria tensione	3,7 V

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	3 d
Peso netto	7,02 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	8 kg
Peso lordo ca.	10 kg
Peso di spedizione	9,67 kg

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Set di strumento di misurazione per forze
Famiglia di prodotti	FS SP1

Sistema di misura

Unità preimpostata	N
Campo di misura forza [Max] (N)	100 kN
Divisione forza [d] (N)	20 N
Directione de la forza	trazione compressione
Testa di misura frequenza di misurazione	1000 Hz
Numero di piattaforme / canali	2

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Display tipo	TFT, colorato
Display risoluzione	320×480
Linguaggi dell'interfaccia utente	Tedesco Inglese Francese Spagnolo Italiano

Design

Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica

KERN FS 2-100KSP1

Set pronto per l'uso composto da un misuratore di forza premium FS 2 e da una cella di misura esterna a "S" CS P1 per la misurazione della forza di trazione e di compressione

Servizi


Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione) 961-166

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di compressione) 961-266

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione/forza di compressione) 961-366

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

